


E12682



Y連接電纜

YDOGS060--S0001H03DOGH030MSS




應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；牽引鏈適用性
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[M]	8...32 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...80
環境溫度變化	[°C]	-20...80
外殼防護等級		IP 67；（配合連接器插入）
機械技術數據		
重量	[g]	145.7
材質		PA；插座：TPU 橘黃色；密封圈：FKM
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
中央分配器的端口數量		2
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m
注釋		
包裝單位		1 件數

Y連接電纜

YDOGS060--S0001H03DOGH030MSS

電氣連接 - 德國連接器 C

連接




連接器：1 x 德國連接器，直型



電氣連接 - 插座 A

電纜：1 m, PUR, 無滷素，黑色， $\varnothing$ 5.4 mm; 3 x 0.50 mm² (28 x $\varnothing$ 0.15 mm)

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；鎖定：黃銅，鍍鎳的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm



E12682



Y連接電纜

YDOGS060--S0001H03DOGH030MSS

電氣連接 - 插座 B

電纜: 1 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5.4 mm; 3 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm)

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm

