


E12772

帶插座連接電纜
ADOGB050ZDS0002B05



應用		
特殊的性能	鍍金接點；牽引鏈適用性	
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 400 AC/DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	5
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	187.7
尺寸	[mm]	26 x 26 x 49.9
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		模壓鑄鋅
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	最小7.5 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	彎曲週期	> 5 Mio.
注釋		
包裝單位	1 件數	

E12772



帶插座連接電纜

ADOGB050ZDS0002B05

電氣連接

電纜: 2 m, PUR, 黑色, Ø 7.3 mm; 5 x 0.75 mm²

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 7/8", 直型; 成型體: PUR; 鎖定: 模壓鑄鋅; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

1	BK
2	BU
3	YE/GN
4	BN
5	WH