


E12774



可接線插孔

SDOGB050ZDSFKPG



應用	
特殊的性能	無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂	是
電氣數據	
工作電壓 [M]	< 400 AC/DC
防護等級	II
當前負載總數最大值 [A]	9
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...85
外殼防護等級	IP 67
機械技術數據	
重量 [g]	48.808
成型體材料	PA; PUR
滾花螺母的材料	模壓鑄鋅，鍍鎳的
密封材質	丁晴橡膠
注釋	
包裝單位	1 件數

E12774



可接線插孔


SDOGB050ZDSFKPG

電氣連接

螺絲接線端子: ...1.5 mm²; 電纜護套: Ø 7...13 mm; AWG 16

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 7/8", 直型; 成型體: PA; PUR; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 密封圈: 丁晴橡膠; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

