


E12775



可接線插頭
SSTGB030ZDSFKPG



應用		
特殊的性能		鍍金接點
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 300 AC/DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	12
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	51.9
成型體材料		PBT
滾花螺母的材料		模壓鑄鋅，鍍鎳的
注釋		
注釋		引脚1導線
包裝單位		1 件數

E12775



可接線插頭

SSTGB030ZDSFKPG

電氣連接

螺絲接線端子: ...1.5 mm²; 電纜護套: Ø 6...8 mm; AWG 16

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x 7/8", 直型; 成型體: PBT; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

