


# E12062



閥門插頭的連接電纜

STGH050MSS0004B03VDAA041--S

停產產品 - 存檔登錄



| 應用      |      |               |
|---------|------|---------------|
| 特殊的性能   |      | 無矽樹脂；無滷素；鍍金接點 |
| 無矽樹脂    |      | 是             |
| 電氣數據    |      |               |
| 工作電壓    | [M]  | < 24 AC/DC    |
| 過壓保護    |      | 飛輪二極體         |
| 工作條件    |      |               |
| 環境溫度    | [°C] | -25...90      |
| 外殼防護等級  |      | IP 67         |
| 機械技術數據  |      |               |
| 重量      | [g]  | 226           |
| 材質      |      | TPU           |
| 成型體材料   |      | TPU           |
| 滾花螺母的材料 |      | 黃銅，鍍鎳的        |
| 顯示器/操作件 |      |               |
| 顯示      | 操作   | 1 x LED, 綠色   |
| 附件      |      |               |
| 供貨範圍    |      | 螺栓            |
|         |      | 標籤            |



## 閥門插頭的連接電纜

STGH050MSS0004B03VDAA041--S


## 注釋

包裝單位

1 件數

## 電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的



## 電氣連接

電纜: 4 m, PUR / PVC, 無滷素; 3 x 0.5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

## 連接



## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號A DIN, 角型; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 黃銅鍍鎳的

