


E12063



閥門插頭的連接電纜

STGH050MSS0006B03VDAA041--S

停產產品 - 存檔登錄



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[M]	< 24 AC/DC
過壓保護		飛輪二極體
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	44
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍		螺栓
		標籤



閥門插頭的連接電纜

STGH050MSS0006B03VDAA041--S


注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的



電氣連接

電纜: 6 m, PUR / PVC, 無滷素; 3 x 0.5 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號A DIN, 角型; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 黃銅鍍鎳的

