


E12169



帶插座連接電纜

ADOAH080MSS0010B08

應用於8針插座，核心顏色不規範。
請注意感測器和插座的接線(參見技術參數表)。



電氣數據		
工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
當前負載總數最大值	[A]	2
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...80
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	551.5
尺寸	[mm]	28 x 15 x 38
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E12169



帶插座連接電纜


ADOAH080MSS0010B08

電氣連接

電纜：10 m, PUR, 黑色；8 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型；編碼：A; 成型體：TPU; 鎖定：黃銅，鍍鎳的；旋緊扭矩：1...1.5 Nm



連接

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

顏色符合DIN47100
標準

芯線顏色：

BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
WH =	白色
YE =	黃色