
E12204

乙太網連接電纜

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S



CE

應用		
特殊的性能		屏蔽的電纜
設計		乙太網電纜，D 代碼
應用		交叉電纜；電纜
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67; IP 42; (M12插頭 / RJ45插頭)
機械技術數據		
重量	[g]	698.5
材質		PUR / PC
成型體材料		PUR / PC
滾花螺母的材料		模壓鑄鋅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接 - 插頭 M12

連接器：1 x M12, 直型；編碼：D; 成型體：PUR; 鎖定：模壓鑄鋅，鍍鎳的；旋緊扭矩：0.7...0.9 Nm



E12204


乙太網連接電纜

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

電氣連接

電纜: 10 m, PVC, 綠色, Ø 6.2 mm, 屏蔽; 4 x 0.38 mm²

連接



電氣連接 - 插頭 **RJ45**

連接器: 1 x RJ45, 直型; 成型體: PC; 屏蔽連接電纜: 屏蔽

