


# E12226



乙太網連接電纜

VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S



| 應用            |      |                                |
|---------------|------|--------------------------------|
| 特殊的性能         |      | 鍍金接點；屏蔽的電纜                     |
| 設計            |      | 乙太網電纜, D 代碼                    |
| 應用            |      | 交叉電纜；電纜                        |
| 工作條件          |      |                                |
| 環境溫度          | [°C] | -25...70                       |
| 外殼防護等級        |      | IP 67; IP 42; (M12插頭 / RJ45插頭) |
| 機械技術數據        |      |                                |
| 重量            | [g]  | 167.2                          |
| 材質            |      | PUR / PC                       |
| 成型體材料         |      | PUR / PC                       |
| 滾花螺母的材料       |      | 模壓鑄鋅, 鍍鎳的                      |
| 注釋            |      |                                |
| 包裝單位          |      | 1 件數                           |
| 電氣連接 - 插頭 M12 |      |                                |

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: D; 成型體: PUR; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



# E12226




## 乙太網連接電纜

VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S

### 電氣連接

電纜: 2 m, PVC, 綠色, Ø 6.2 mm, 屏蔽; 4 x 0.38 mm<sup>2</sup>

### 連接



### 電氣連接 - 插頭 RJ45

連接器: 1 x RJ45, 直型; 成型體: PC

