


# E12260



帶插座連接電纜

ADOAH080MSS0010H08

應用於8針插座，核心顏色不規範。  
請注意感測器和插座的接線(參見技術參數表)。



| 應用        |      |                   |
|-----------|------|-------------------|
| 特殊的性能     |      | 無矽樹脂；無滷素；鍍金接點     |
| 無矽樹脂      |      | 是                 |
| 電氣數據      |      |                   |
| 工作電壓      | [V]  | < 30 AC / < 36 DC |
| 防護等級      |      | III               |
| 當前負載總數最大值 | [A]  | 2; (...40 °C)     |
| 工作條件      |      |                   |
| 環境溫度      | [°C] | -25...80          |
| 外殼防護等級    |      | IP 67             |
| 機械技術數據    |      |                   |
| 重量        | [g]  | 613               |
| 尺寸        | [mm] | 28 x 15 x 38      |
| 材質        |      | PUR               |
| 成型體材料     |      | PUR               |
| 滾花螺母的材料   |      | 黃銅，鍍鎳的            |
| 注釋        |      |                   |
| 包裝單位      |      | 1 件數              |

# E12260



帶插座連接電纜


ADOAH080MSS0010H08

## 電氣連接

電纜：10 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 6.8 mm; 8 x 0.25 mm<sup>2</sup>

## 電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型; 編碼：A; 成型體：PUR; 鎖定：黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點：鍍金的; 旋緊扭矩：0.7...0.9 Nm



## 連接

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |
| 6 | PK |
| 7 | VT |
| 8 | OG |

顏色符合DIN EN 60947-5-6標準

芯線顏色：

|      |     |
|------|-----|
| BK = | 黑色  |
| BN = | 棕色  |
| BU = | 藍色  |
| GY = | 灰色  |
| PK = | 粉紅色 |
| OG = | 橘黃色 |
| VT = | 紫色  |
| WH = | 白色  |