


E12261



可接線插頭

SSTGH040MSSFKSG



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 250 AC/DC
當前負載總數最大值	[A]	4; (...40 °C)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	44.5
尺寸	[mm]	20 x 20 x 62
材質		模壓鑄鋅 鍍鎳的
成型體材料		模壓鑄鋅，鍍鎳的
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E12261



可接線插頭

SSTGH040MSSFKSG

電氣連接

螺絲接線端子: ...0.75 mm²; 電纜護套: Ø 6...8 mm

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 屏蔽連接電纜: 可屏蔽



連接

