




Y形分配器

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS



應用

特殊的性能	無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 30 AC/DC
防護等級		III
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	3
當前負載總數最大值	[A]	3

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 68

機械技術數據

重量	[g]	15.7
尺寸	[mm]	11 x 27 x 38
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
中央分配器的端口數量		2
連接器型號		M8

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E12269




Y形分配器

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS

電氣連接 - 插座

連接器：2 x M8；編碼：A；成型體：PUR；鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的



電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M8；編碼：A；成型體：PUR；鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的



連接

