


# E12330



## Y形分配器

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

停產產品 - 存檔登錄



### 應用

特殊的性能	無矽樹脂; 鍍金接點
無矽樹脂	是

### 電氣數據

工作電壓	[V]	< 250 AC/DC
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4
當前負載總數最大值	[A]	4

### 工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

### 機械技術數據

重量	[g]	29.6
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的

### 注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

# E12330




## Y形分配器

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

### 電氣連接

#### 連接



### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的

連接器: 1 x M12; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的

### 電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的