


E12332



連接電纜

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS



應用

特殊的性能	無矽樹脂；鍍金接點；屏蔽的電纜
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 50 AC / < 60 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	4

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 68

機械技術數據

重量	[g]	612.5
尺寸	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		模壓鑄鋅，鍍鎳的

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E12332



連接電纜

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



電氣連接

電纜: 15 m, PUR, 黑色, Ø 5 mm, 屏蔽; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm

