


E12334



帶插座連接電纜

ADOAH040MSS0015C04



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；屏蔽的電纜
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[M]	< 50 AC / < 60 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	0.001
尺寸	[mm]	27 x 15 x 39
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E12334



帶插座連接電纜

ADOAH040MSS0015C04

電氣連接


電纜: 15 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5 mm, 屏蔽: 4 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm; 屏蔽連接電纜: 已連接螢幕



連接



芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色