


# E12344

帶插座連接電纜

ADOGH080VAS0025E08



應用於8針插座，核心顏色不規範。  
請注意感測器和插座的接線(參見技術參數表)。



| 應用        |      |                    |
|-----------|------|--------------------|
| 特殊的性能     |      | 無矽樹脂；鍍金接點          |
| 無矽樹脂      |      | 是                  |
| 電氣數據      |      |                    |
| 工作電壓      | [V]  | < 30 AC / < 36 DC  |
| 當前負載總數最大值 | [A]  | 2                  |
| 工作條件      |      |                    |
| 環境溫度      | [°C] | -25...100          |
| 外殼防護等級    |      | IP 68; IP 69K      |
| 機械技術數據    |      |                    |
| 重量        | [g]  | 1555.5             |
| 尺寸        | [mm] | 15 x 15 x 46       |
| 材質        |      | PVC                |
| 成型體材料     |      | PVC                |
| 滾花螺母的材料   |      | 不鏽鋼(1.4404 / 316L) |
| 注釋        |      |                    |
| 包裝單位      |      | 1 件數               |

# E12344



## 帶插座連接電纜


ADOGH080VAS0025E08

### 電氣連接

電纜: 25 m, PVC, 橘黃色, Ø 5.9 mm; 8 x 0.25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0.1 mm )

### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PVC; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



### 連接

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |
| 6 | PK |
| 7 | VT |
| 8 | OG |

顏色符合DIN EN  
60947-5-6標準

芯線顏色：

|      |     |
|------|-----|
| BK = | 黑色  |
| BN = | 棕色  |
| BU = | 藍色  |
| GY = | 灰色  |
| PK = | 粉紅色 |
| OG = | 橘黃色 |
| VT = | 紫色  |
| WH = | 白色  |