


E12345



連接電纜

VDOGH040MSS0,75H04STGX040--S

停產產品 - 存檔登錄



應用		
特殊的性能	無矽樹脂；無鹵素；鍍金接點；牽引鏈適用性	
無矽樹脂	是	
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...36 DC
防護等級	II	
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級	IP 67	
機械技術數據		
重量	[g]	54.6
材質	插座外殼：TPU 橘黃色；密封圈：FKM	
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的	
牽引鏈適用性	是	
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m
注釋		
包裝單位	1 件數	

E12345



連接電纜

VDOGH040MSS0,75H04STGX040--S

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x 德國連接器, 直型; 觸頭 接點: 鍍鎳的



電氣連接

電纜: 0.75 m, PUR, 無鹵素, 黑色, Ø 5.1 mm; 4 x 0.50 mm² (64 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm

