


E12347

帶插頭連接電纜

ASTGA050MSS0010C04



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；鍍金接點；屏蔽的電纜
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	314
尺寸	[mm]	38 x 15 x 31
材質		外殼：TPU 黑色
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
注釋		CAN總線終端電阻 (120 Ω)整合在M12連接器
包裝單位		1 件數

E12347



帶插頭連接電纜


ASTGA050MSS0010C04

電氣連接


電纜: 10 m, PVC, 紫色, Ø 6.7 mm, 屏蔽; 2 x 0.34 mm² / AWG 22 + 2 x 0.25 mm² / AWG 24

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 鍍銀的; 觸頭 接點: 鍍金的; 屏蔽連接電纜: 不連接螢幕



連接



芯線顏色:
BK = 黑色
BU = 藍色
RD = 紅色
WH = 白色
screen = 屏蔽