


E12358



適配器插頭
ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)



1 O形環



電氣數據		
工作電壓	[M]	< 250 AC/DC
當前負載總數最大值	[A]	4; (...40 °C)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	9.66
安裝螺紋		PG 11
材質		PA 6.6
成型體材料		PA 6.6
注釋		
包裝單位		1 件數

E12358



適配器插頭

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)

電氣連接

電纜: 0.5 m, PVC; 4 x 0.25 mm²

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PA 6.6



連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	芯線顏色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色