


E12376

帶插座連接電纜

ADOGH080MSS0015H08



應用於8針插座，核心顏色不規範。
請注意感測器和插座的接線(參見技術參數表)。



應用		
特殊的性能		無滷素
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	912.5
尺寸	[mm]	15 x 15 x 43
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E12376



帶插座連接電纜


ADOGH080MSS0015H08

電氣連接

電纜: 15 m, PUR, 無鹵素, 黑色, Ø 6.2 mm; 8 x 0.25 mm²

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

	芯線顏色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
OG =	橘黃色
VT =	紫色
WH =	白色