

E17325




應用於閥門緻動器的目標凸輪

PUCK/IND/BL/65/8

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E12517

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



應用

設計

應用於氣動致動器或手動操作閥的機械介面 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

機械技術數據

重量	[g]	61
凸輪直徑	[mm]	65
孔間隔	[mm]	80
閥門驅動的軸高度	[mm]	30
可能的開關標誌位置數量		8
材質	凸輪: PA 6 藍色; 螺栓: 不鏽鋼(1.4302)	

注釋

包裝單位

1 件數