


E17328



應用於閥門緻動器的目標凸輪

PUCK/IIND/BK/D102



應用

設計 應用於氣動致動器或手動操作閥的機械介面 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

機械技術數據

重量	[g]	99.2
凸輪直徑	[mm]	102
孔間隔	[mm]	130
閥門驅動的軸高度	[mm]	30
可能的開關標誌位置數量		3
材質	凸輪: PA 6 黑色; 螺栓: 不鏽鋼(1.4302)	

注釋

包裝單位 1 件數