E17330

應用於閥門緻動器的目標凸輪

PUCK/IND/BL/102/8

停產產品 - 存檔登録



應用		
設計		應用於氣動致動器或手動操作閥的機械介面 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
機械技術數據		
重量	[g]	100.5
凸輪直徑	[mm]	102
孔間隔	[mm]	130
閥門驅動的軸高度	[mm]	30
可能的開關標誌位置數量		8
材質		凸輪: PA 6 藍色; 螺栓: 不鏽鋼(1.4302)
注釋		
包裝單位		1 件數