


E18430

感測器測試

SENSOR TESTPAK



電氣數據

輸入電壓DC	[V]	4.5
輸出DC電壓	[V]	18

輸出

總輸出電流	[A]	0.04
-------	-----	------

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...40
外殼防護等級		IP 21

認證/測試

MTTF	[年]	341
------	-----	-----

機械技術數據

重量	[g]	393.3
尺寸	[mm]	141 x 82 x 34
材質		ABS; 矽樹脂

顯示器/操作件

顯示	電源	綠色
	顯示切換狀態	黃色
元件	薄膜鍵	ON / OFF
	薄膜鍵	Teach

附件

所需附件	電池 3 x AA / 1,5 V
------	-------------------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E18430




感測器測試

SENSOR TESTPAK

電氣連接

快壓式端子: 4 x

連接



BN	: 棕色
BK	: 黑色
WH	: 白色
BU	: 藍色