


E18002



帶插座連接電纜

ADOAH040MKS0005X04



應用		
特殊的性能		鍍金接點
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 300 AC/DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-45...105
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	385.553
尺寸	[mm]	31 x 14.5 x 31
材質		TPE
成型體材料		TPE
滾花螺母的材料		鋅，環氧鍍層
注釋		
包裝單位		1 件數

E18002



帶插座連接電纜

ADOAH040MKS0005X04

電氣連接


電纜： 5 m, TPE-S, 黑色； 4 x 0.75 mm² / AWG 18

電氣連接 - 插座

連接器： 1 x M12, 角型； 編碼： A; 成型體： TPE; 鎖定： 鋅, 環氧鍍層； 觸頭 接點： 鍍金的



連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色