


E18016



帶插座連接電纜

ADOGH040VAS0025E04



應用		
特殊的性能		鍍金接點
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 300 AC/DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...100
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	874.979
尺寸	[mm]	15 x 15 x 47
材質		PVC
成型體材料		PVC
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
注釋		
包裝單位		1 件數

E18016



帶插座連接電纜

ADOGH040VAS0025E04

電氣連接


電纜： 25 m, PVC, 黑色； 4 x 0.34 mm² / AWG 22

電氣連接 - 插座

連接器： 1 x M12, 直型； 編碼： A; 成型體： PVC; 鎖定： 不鏽鋼(1.4571/316Ti); 觸頭 接點： 鍍金的



連接



芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色