



No scale drawing available

應用

特殊的性能

屏蔽的電纜

電氣數據

工作電壓

[V]

< 250 DC

工作條件

環境溫度

[°C]

-40...90

外殼防護等級

IP 68

機械技術數據

重量

[g]

254.012

材質

PUR

成型體材料

PUR

滾花螺母的材料

黃銅, 鍍鎳的

注釋

包裝單位


1 件數

電氣連接

電纜: 5 m, PVC, 黃色, Ø 5.6 mm, 屏蔽; 4 x 0.34 mm² / AWG 22

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm




E18025



帶插座連接電纜
ADOGH040MSS0005G04

連接



BN =	芯線顏色：	棕色
BK =		黑色
BU =		藍色
WH =		白色