


# E18031



可接線插孔

SDOGH040MSSFKPG



## 應用

特殊的性能 鍍金接點

## 電氣數據

工作電壓 [V] < 250 AC/DC  
當前負載總數最大值 [A] 4; (...40 °C)

## 工作條件

環境溫度 [°C] -25...90  
外殼防護等級 IP 67

## 機械技術數據

重量 [g] 27.216  
尺寸 [mm] 18 x 18 x 46  
材質 PA  
成型體材料 PA  
滾花螺母的材料 ZnAl/Ni

## 注釋

包裝單位 1 件數

# E18031



可接線插孔

SDOGH040MSSFKPG

## 電氣連接

接線端子座: ...0.75 mm<sup>2</sup>; 電纜護套: Ø 8...10 mm

## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PA; 鎖定: ZnAl/Ni; 觸頭 接點: 鍍金的



## 連接

