


E18045



連接電纜


VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S



應用		
特殊的性能		鍍金接點
電氣數據		
頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	< 24 AC/DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...105
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	54.431
材質		TPE
成型體材料		TPE
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：TPE；鎖定：不鏽鋼(1.4571/316Ti)；觸頭 接點：鍍金的



E18045




連接電纜

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S

電氣連接

電纜: 0.3 m, PVC, 灰色; 3 x 0.34 mm² / AWG 22

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號A DIN, 角型; 成型體: TPE; 鎖定: 不鏽鋼(1.4571/316Ti); 觸頭 接點: 鍍金的

