


E18055



適配器插頭

RSTGB030VAS00.3-03



1 O形環

應用

特殊的性能

鍍金接點

電氣數據

工作電壓

[M]

< 600 AC/DC

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...100

外殼防護等級

IP 68

機械技術數據

重量

[g]

25.855

安裝螺紋

1/2" NPT

材質

不鏽鋼

成型體材料

不鏽鋼

注釋

包裝單位

1 件數

E18055



適配器插頭

RSTGB030VAS00.3-03

電氣連接

電纜: 0.3 m, PVC; 3 x 1.5 mm² / AWG 16

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x 7/8", 直型; 編碼: A; 成型體: 不鏽鋼; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

1	GN
2	RD
3	BK

BK = 黑色
GN = 綠色
RD = 紅色

芯線顏色: