


E18067



適配器插頭

RSTGB030VAS00.3-03



1 O形環

應用

特殊的性能	鍍金接點
-------	------

電氣數據

工作電壓	[M]	< 600 AC/DC
------	-----	-------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...100
------	------	-----------

外殼防護等級	IP 68
--------	-------

機械技術數據

重量	[g]	25.855
----	-----	--------

安裝螺紋	1/2" NPT
------	----------

材質	不鏽鋼
----	-----

成型體材料	不鏽鋼
-------	-----

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E18067



適配器插頭

RSTGB030VAS00.3-03

電氣連接


, PVC; 3 x 1.5 mm² / AWG 16

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x 7/8", 直型; 編碼: A; 成型體: 不鏽鋼; 觸頭 接點: 鍍金的



連接



BK = 黑色
GN = 綠色
WH = 白色

芯線顏色：