


適配器插頭

RSTGB030ALS00.3-03



應用

特殊的性能

鍍金接點

電氣數據

工作電壓

[V]

< 600 AC/DC

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...100

外殼防護等級

IP 68

機械技術數據

重量

[g]

36.287

安裝螺紋

M20 x 1,5

材質

黃銅 鍍鎳的

成型體材料

黃銅, 鍍鎳的

注釋

包裝單位


1 件數

電氣連接

電纜: 0.3 m, PVC; 3 x 1.5 mm² / AWG 16

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x 7/8", 直型; 編碼: A; 成型體: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的



E18070



適配器插頭

RSTGB030ALS00.3-03

連接

1	GN
2	BK
3	WH

BK =
GN =
WH =

芯線顏色：
黑色
綠色
白色