


# E18102



## 適配器插頭

RSTGH050VAS00.3-05



1 O形環

### 電氣數據

工作電壓 [V] < 250 DC

### 工作條件

環境溫度 [°C] -20...90

### 機械技術數據

重量 [g] 54.431

尺寸 [mm] 19 x 19 x 25

安裝螺紋 PG 11

材質 不鏽鋼(1.4301/304)

成型體材料 不鏽鋼(1.4301/304)

### 注釋


包裝單位 1 件數

### 電氣連接

電纜: 0.5 m, PVC; 5 x 0.34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

### 電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: 不鏽鋼(1.4301/304)



# E18102



適配器插頭

RSTGH050VAS00.3-05

## 連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GY =	灰色
WH =	白色