


E18104

帶插座連接電纜

ADOGH040VAS0100E04



應用

特殊的性能

鍍金接點

電氣數據

工作電壓

[V]

< 300 AC/DC

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...105

外殼防護等級

IP 68

機械技術數據

重量

[g]

3764.814

尺寸

[mm]

15 x 15 x 47

材質

PVC

成型體材料

PVC

滾花螺母的材料

不鏽鋼(1.4571/316Ti)

注釋

包裝單位

1 件數

E18104



帶插座連接電纜


ADOGH040VAS0100E04

電氣連接


電纜：100 m, PVC, 灰色, Ø 5 mm; 4 x 0.34 mm² / AWG 22

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A; 成型體：PVC; 鎖定：不鏽鋼(1.4571/316Ti); 觸頭 接點：鍍金的



連接



5: 不接線
芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色