


E18158



帶插座連接電纜

ADOAH040VAS0030E04



應用

特殊的性能

鍍金接點

電氣數據

工作電壓

[V]

< 300 AC/DC

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...105

外殼防護等級

IP 68

機械技術數據

重量

[g]

1088.621

尺寸

[mm]

31 x 14.5 x 31

材質

PVC

成型體材料

PVC

滾花螺母的材料

不鏽鋼(1.4571/316Ti)

注釋

包裝單位

1 件數

E18158



帶插座連接電纜

ADOAH040VAS0030E04

電氣連接

電纜： 30 m, PVC, 灰色； 4 x 0.34 mm² / AWG 22

電氣連接 - 插座

連接器： 1 x M12, 角型； 編碼： A; 成型體： PVC; 鎖定： 不鏽鋼(1.4571/316Ti); 觸頭 接點： 鍍金的



連接



5: 不接線
芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色