


E18159



帶插座連接電纜

ADOAH040VAS0040E04



應用		
特殊的性能		鍍金接點
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 300 AC/DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...105
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	1424.279
尺寸	[mm]	31 x 14.5 x 31
材質		PVC
成型體材料		PVC
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
注釋		
包裝單位		1 件數

E18159



帶插座連接電纜


ADOAH040VAS0040E04

電氣連接


電纜：40 m, PVC, 灰色；4 x 0.34 mm² / AWG 22

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型；編碼：A；成型體：PVC；鎖定：不鏽鋼(1.4571/316Ti)；觸頭 接點：鍍金的



連接



5: 不接線
芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色