E18160

帶插座連接電纜

ADOAH040VAS0075E04



應用		
特殊的性能		鍍金接點
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 300 AC/DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...105
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	2685.265
尺寸	[mm]	31 x 14.5 x 31
材質		PVC
成型體材料		PVC
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
注釋		
包裝單位		1 件數

E18160

帶插座連接電纜

ADOAH040VAS0075E04

電氣連接

電纜: 75 m, PVC, 灰色; 4 x 0.34 mm² / AWG 22

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PVC; 鎖定: 不鏽鋼(1.4571/316Ti); 觸頭 接點: 鍍金的



連接



5:	不接線
	芯線顏色 :
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色