E18177

適配器插座

RDOGF040MSS00.3-04



1 O形環

電氣數據		
工作電壓	[V]	< 60 AC / < 75 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...100
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	113.398
材質		外殼: 黃銅 鍍鎳的; 密封圈: FKM; 鎖定螺母: 黃銅 鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E18177

適配器插座

RDOGF040MSS00.3-04

電氣連接

電纜: 0.5 m, PVC, 黃色, Ø 4.6 mm; 4 x 0.25 mm² / AWG 24

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8; 編碼: A



連接



	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色