


E18183



連接電纜

VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS

停產產品 - 存檔登錄



應用	
特殊的性能	鍍金接點
電氣數據	
工作電壓	[M] < 300 AC/DC
工作條件	
環境溫度	[°C] -20...105
外殼防護等級	IP 68
機械技術數據	
重量	[g] 63.503
材質	TPE
成型體材料	TPE
滾花螺母的材料	不鏽鋼(1.4571/316Ti)
注釋	
包裝單位	1 件數

E18183



連接電纜


VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS

電氣連接

電纜: 6 m, PVC, 灰色; 3 x 0.34 mm² / AWG 22


電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPE; 鎖定: 不鏽鋼(1.4571/316Ti); 觸頭 接點: 鍍金的



電氣連接

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPE; 鎖定: 不鏽鋼(1.4571/316Ti); 觸頭 接點: 鍍金的

