


E18251



適配器插頭

RSTGA030ALS00.3-03



1 O形環

應用

特殊的性能 鍍金接點

電氣數據

工作電壓 [M] < 250 AC/DC

工作條件

環境溫度 [°C] -20...80

外殼防護等級 IP 68

機械技術數據

重量 [g] 387.821

安裝螺紋 M20 x 1,5

材質 黃銅 鍍鎳的

成型體材料 黃銅, 鍍鎳的

注釋

包裝單位 1 件數

E18251



適配器插頭

RSTGA030ALS00.3-03

電氣連接

電纜: 0.3 m, PVC; 3 x 0.34 mm² / AWG 22

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x 1/2", 直型; 編碼: C; 成型體: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

1	GN
2	RD/BK
3	RD/WH

芯線顏色:
BK = 黑色
GN = 綠色
RD = 紅色
WH = 白色