



No scale drawing available

應用	
特殊的性能	鍍金接點
電氣數據	
工作電壓 [V]	< 250 AC/DC
工作條件	
環境溫度 [°C]	-20...80
外殼防護等級	IP 68
機械技術數據	
重量 [g]	22.68
安裝螺紋	M16 x 1,5
滾花螺母的材料	鋁, 已鋁陽極氧化處理
注釋	
包裝單位	1 件數
電氣連接	
電纜: 0.3 m, PVC; 3 x 0.34 mm ² / AWG 22	
電氣連接 - 插座	
連接器: 1 x 1/2", 直型; 編碼: C; 鎖定: 鋁, 已鋁陽極氧化處理; 觸頭 接點: 鍍金的	

E18253

適配器插座

RSTGA030ALS00.3-03



連接

