


CAN總線終端電阻

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR



應用

特殊的性能

鍍金接點

電氣數據

工作電壓

[V]

< 30 AC / < 36 DC

當前負載總數最大值

[A]

4

工作條件

環境溫度

[°C]

-40...85

外殼防護等級

IP 68

機械技術數據

重量

[g]

22.68

尺寸

[mm]

14.5 x 14.5 x 52.8

材質

PVC

成型體材料

PVC

滾花螺母的材料

黃銅，鍍鎳的


注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PVC; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的




E18267



CAN總線終端電阻

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR

連接



電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：PVC；鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的

