


E19902



Y形分配器

ZDO2H045MSS0010B05

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據		
工作電壓	[M]	< 125 AC / < 150 DC
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-15...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
材質		TPU
注釋		
包裝單位		1 件數

E19902




Y形分配器

ZDO2H045MSS0010B05

電氣連接

電纜: 10 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

連接



芯線顏色：

BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色