


E19908

中央分配器

ZDO8H040MSS0010B11



停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[V]	10...110 AC/DC
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4
當前負載總數最大值	[A]	12

工作條件

環境溫度	[°C]	-15...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

尺寸	[mm]	16 x 54 x 127
中央分配器的端口數量		8

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E19908



中央分配器


ZDO8H040MSS0010B11

電氣連接

電纜: 10 m, PUR / PVC; 8 x 0.34 mm² + 3 x 0.75 mm²

電氣連接 - 插槽

連接器: 8 x M12; 編碼: A



連接

BN	1 (1...8)	C
BU	3 (1...8)	C
GN/YE	5 (1...8)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C
PK	4 (5)	C
RD	4 (6)	C
BK	4 (7)	C
VT	4 (8)	C

	芯線顏色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GN/YE =	綠色/黃色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黃色