


E19961

中央分配器



電氣數據		
工作電壓	[V]	10...110 AC/DC
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4
當前負載總數最大值	[A]	12
工作條件		
環境溫度	[°C]	-15...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
尺寸	[mm]	18 x 54 x 100
中央分配器的端口數量		6
注釋		
包裝單位		1 件數

E19961




中央分配器

電氣連接

電纜： 5 m, PUR / PVC; 6 x 0.34 mm² + 3 x 0.75 mm²

電氣連接 - 插槽

連接器： 6 x M12; 編碼： A



連接

BN	1 (1...6)
BU	3 (1...6)
GN/YE	5 (1...6)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)

	芯線顏色：
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GN/YE =	綠色/黃色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
WH =	白色
YE =	黃色