

# E20442




漫反射式光纖感測器

FT-00-A-A-E3/0,35M

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E20080

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



## 應用

|      |        |
|------|--------|
| 功能原理 | 漫反射感測器 |
|------|--------|

## 監控範圍

|               |          |
|---------------|----------|
| 帶光纖放大器類型的檢測距離 | OKF; OUF |
|---------------|----------|

## OKF

|           |      |    |
|-----------|------|----|
| 光纖感測器檢測距離 | [mm] | 40 |
|-----------|------|----|

## OUF

|           |      |    |
|-----------|------|----|
| 光纖感測器檢測距離 | [mm] | 40 |
|-----------|------|----|

## 工作條件

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| 環境溫度 | [°C] | -40...290 |
|------|------|-----------|

## 機械技術數據

|         |      |     |
|---------|------|-----|
| 感應頭版本   |      | 直型  |
| 感應頭直徑   | [mm] | 3   |
| 感應頭長度   | [mm] | 10  |
| 總長度     | [mm] | 350 |
| 最小的彎曲半徑 | [mm] | 20  |

# E20442



## 漫反射式光纖感測器

FT-00-A-A-E3/0,35M

|       |          |
|-------|----------|
| 材質    | 適配器: ABS |
| 光纖材質  | 玻璃       |
| 光纖頭材質 | 鋁        |
| 光纖套材質 | 鋁        |
| 附件    |          |
| 供貨範圍  | E20102   |
| 注釋    |          |
| 包裝單位  | 1 件數     |