


# E20477

帶插座連接電纜

ADOAH043MSS0005E04



停產產品 - 存檔登錄



## 電氣數據

|      |     |            |
|------|-----|------------|
| 工作電壓 | [M] | 10...30 DC |
|------|-----|------------|

## 輸出

|      |     |
|------|-----|
| 電氣設計 | PNP |
|------|-----|

## 工作條件

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 環境溫度 | [°C] | -25...70 |
|------|------|----------|

|        |       |
|--------|-------|
| 外殼防護等級 | IP 67 |
|--------|-------|

## 機械技術數據

|    |      |              |
|----|------|--------------|
| 尺寸 | [mm] | 27 x 15 x 39 |
|----|------|--------------|

|    |         |
|----|---------|
| 材質 | TPU 透明的 |
|----|---------|

|       |          |
|-------|----------|
| 成型體材料 | TPU, 透明的 |
|-------|----------|

|         |         |
|---------|---------|
| 滾花螺母的材料 | 黃銅, 鍍鎳的 |
|---------|---------|

## 顯示器/操作件

|    |      |             |
|----|------|-------------|
| 顯示 | 開關狀態 | 2 x LED, 黃色 |
|----|------|-------------|

|    |             |
|----|-------------|
| 操作 | 1 x LED, 綠色 |
|----|-------------|

## 注釋

|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

# E20477



帶插座連接電纜

ADOAH043MSS0005E04

## 電氣連接


電纜： 5 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0.1 mm )

## 電氣連接 - 插座

連接器： 1 x M12, 角型； 編碼： A; 成型體： TPU, 透明的； 鎖定： 黃銅, 鍍鎳的



## 連接



芯線顏色：

|      |    |
|------|----|
| BN = | 棕色 |
| BK = | 黑色 |
| BU = | 藍色 |
| WH = | 白色 |