


E20489



漫反射式光纖感測器

FT-00-M-V-M6



應用		
功能原理	漫反射感測器	
應用	可耐高溫；堅固的設計，適應用於嚴苛的工業環境；耐受各種強腐蝕性化學品	
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離	OKF; OUF; OOF	
OKF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	40
OOF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	200
OUF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	40
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...150
機械技術數據		
重量	[g]	62.1
感應頭版本		直型
感應頭螺紋		M6
感應頭直徑	[mm]	7
感應頭長度	[mm]	45
總長度	[mm]	600

E20489



漫反射式光纖感測器

FT-00-M-V-M6

最小的彎曲半徑	[mm]	20
光纖排列		⦿
光纖材質		玻璃
光纖頭材質		不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質		金屬矽
附件		
供貨範圍		六角螺母： 2 x M6, 不鏽鋼
		齒鎖定墊圈： 2
		滾花螺母： 1 x M11
注釋		
包裝單位		1 件數