




應用

功能原理

漫反射感測器

應用

可耐高溫；堅固的設計，適應用於嚴苛的工業環境；耐受各種強腐蝕性化學品

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OKF; OUF; OOF

OKF

光纖感測器檢測距離

[mm]

40

OOF

光纖感測器檢測距離

[mm]

200

OUF

光纖感測器檢測距離

[mm]

40

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...150

機械技術數據

重量

[g]

64.5

感應頭版本

直型

感應頭直徑

[mm]

3

感應頭長度

[mm]

10

總長度

[mm]

600

最小的彎曲半徑

[mm]

20

E20494



漫反射式光纖感測器

FT-00-M-V-E3

光纖排列	①
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質	金屬矽
附件	
供貨範圍	E20102
注釋	
包裝單位	1 件數