


E20505



對照式光纖感測器

FE-00-M-V-M4



應用

功能原理	對照式感測器
應用	可耐高溫；堅固的設計，適應用於嚴苛的工業環境；耐受各種強腐蝕性化學品

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離	OCF; OKF; OOF; OUF
---------------	--------------------

OCF (High Power)

光纖感測器檢測距離	[mm]	1200
-----------	------	------

OKF

光纖感測器檢測距離	[mm]	120
-----------	------	-----

OOF

光纖感測器檢測距離	[mm]	400
-----------	------	-----

OUF

光纖感測器檢測距離	[mm]	120
-----------	------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...150
------	------	-----------

機械技術數據

重量	[g]	68
感應頭版本		直型
感應頭螺紋		M4
感應頭長度	[mm]	15

E20505



對照式光纖感測器

FE-00-M-V-M4

總長度	[mm]	600
最小的彎曲半徑	[mm]	20
光纖排列		●
光纖材質		玻璃
光纖頭材質		不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質		金屬矽
附件		
供貨範圍		六角螺母: 4 x M4, 不鏽鋼
		齒鎖定墊圈: 4
		滾花螺母: 1 x M11
注釋		
包裝單位		1 件數